


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STM12AAC

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä	M12 x 1
------------------	---------

Sovellutus

Aine	Nesteet; syövyttävät aineet
------	-----------------------------

Aineen lämpötila	[°C]	-25...80
------------------	------	----------

Painealue	[bar]	5
-----------	-------	---

Nesteet

Aineen lämpötila	[°C]	-25...80
------------------	------	----------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen	VS 0100
-----------------------	---------

Mittaus- / asettelualue

Nesteet

Asettelualue	[cm/s]	3...300
--------------	--------	---------

Suurin herkkyys	[cm/s]	3...60
-----------------	--------	--------

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti	[K/min]	7
---------------------	---------	---

Vasteajat

Vasteaika	[s]	2...20
-----------	-----	--------

Nesteet

Vasteaika	[s]	2...20
-----------	-----	--------

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Kotelo	kierremalli
--------	-------------

Mitat	[mm]	M12 x 1
-------	------	---------

Kierremerkintä	M12 x 1
----------------	---------

Materiaalit	PTFE
-------------	------

Prosessiliitäntä	M12 x 1
------------------	---------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

ST1400




Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STM12AAC

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, Silflex-PUR; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Liitäntä



BK =	Johdinvärit :
BN =	musta
BU =	ruskea
WH =	sininen
	valkoinen