


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SI5000 + E40101

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä	M12 x 1

Sovellutus

Aine	Nesteet
Aineen lämpötila [°C]	-25...80
Painealue [bar]	30

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	20...36 DC
Virrankulutus [mA]	< 45
Napaisuussuojaus	kyllä
Käynnistysviive [s]	< 20

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	------------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1
Lähtösignaali	kytkinsignaali
Sähköinen rakenne	PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä	1



Virtausvahti

SCM12ABAFPKG/PH

Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)	
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5	
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	400	
Oikosulkusuojaus	kyllä	
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu	
Ylikuormitussuojaus	kyllä	
Mittaus- / asettelualue		
Asettelualue [cm/s]	3...300	
Suurin herkkyys [cm/s]	3...60	
Tarkkuus / poikkeamat		
Lämpötilagradientti [K/min]	15	
Vasteajat		
Vasteaika [s]	1...10	
Ohjelmisto / ohjelmointi		
KytKentäpisteen asetus	potentiometri	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-20...80	
Suojausluokka	IP 67	
Mekaaniset tiedot		
Mitat [mm]	M12 x 1	
Kierremerkintä	M12 x 1	
Materiaalit	PBT-GF20	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)	
Prosessiliitântä	M12 x 1	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	11 x LED
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	tiivisteet: 2 x AMF 30 ruuvimeisseli	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	

ST1600




Virtausvahti

SCM12ABAFPKG/PH

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Liitäntä



BN =	Johdinvärit :
BU =	ruskea
BK =	sininen
	musta