




Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä M12 x 1

Sovellutus

Aine Nesteet
 Aineen lämpötila [°C] -25...80
 Painealue [bar] 30

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] 26,5...31,6 DC
 Virrankulutus [mA] < 45
 Suojausluokka II
 Napaisuussuojaus kyllä
 Käynnistysviive [s] < 20

Lähdöt

Sähköinen rakenne AS-i
 Ylikuormitussuojaus kyllä

Mittaus- / asettelualue

Asettelualue [cm/s] 3...300
 Suurin herkkyys [cm/s] 3...60

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min] 15

Vasteajat

Vasteaika [s] 1...10



Virtausvahti

SCM12ABAASI /US-100

Ohjelmisto / ohjelmointi		
Kytkeänpisteen asetus		potentiometri
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...80
Suojausluokka		IP 67
AS-i-luokitus		
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	1
AS-i ID-koodi	[hex]	1
Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	M12 x 1
Kierremerkintä		M12 x 1
Materiaalit		PBT-GF20
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Prosessiliitäntä		M12 x 1
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	11 x LED
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		tiivisteet: 2 x AMF 30 ruuvimeisseli
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

