

SD6001



Paineilmamittari


SDN12DGXFPKG/US-100

Poistuva tuote

Lopetuspäivämäärä: 31.12.2024

Vaihtoehtoiset tuotteet: SD6501

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 alfanumeerinen näyttö 4-numeroinen
2 ohjelmointipainikkeet



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogilähtöjen lukumäärä: 1	
Mittausalue	10...2650 scfh	0,2...44,1 scfm
Prosessiliitäntä	kierreliitäntä 1/2" NPT DN15	

Sovellutus

Sovellutus	teollisuuskäyttöön	
Aine	paineilma	
Ainetta koskeva huomautus	ilmanlaatu ISO 8573-1	
	luokka 141	
	luokka 344	
Aineen lämpötila	[°F]	32...140
Painealue	[bar]	16
Painealue	[psi]	232
MAWP (sovellutukset CRN mukaan)	[bar]	16

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	19...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Virrankulutus	[mA]	< 100
Suojausluokka		III



Paineilmamittari

SDN12DGXFPKG/US-100

Napaisuussuojaus		kyllä
Käynnistysviive	[s]	1
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt		
Lähtöjen kokonaismäärä		2
Lähtösignaali		kytkinsignaali; analogiasignaali; pulssisignaali; (konfiguroitava)
Sähköinen rakenne		PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä		2
Lähtötoiminto		sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	250; (per lähtö)
Analogialähtöjen lukumäärä		1
Analogiavirtalähtö	[mA]	4...20; (skaalattava)
Maks. kuormitus	[Ω]	500
Pulssilähtö		kulutusmäärämittaus
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Mittaus- / asettelualue		
Mittausalue	10...2650 scfh	0,2...44,1 scfm
Näyttöalue	0...3178 scfh	0...53 scfm
KytKentäpiste SP	25...2650 scfh	0,4...44,1 scfm
Palautuspiste rP	10...2635 scfh	0,2...43,9 scfm
Analogia-alueen alkupiste ASP	0...1985 scfh	0...33,1 scfm
Analogia-alueen loppupiste AEP	660...2650 scfh	11...44,1 scfm
Askeleissa	5 scfh	0,1 scfm
Läpivirtausmäärämittaus		
Pulssin arvo		0,040...4 000 000 scf
Jakoväli		0,020...1000 scf
Pulssinpituus	[s]	0,045...2
Lämpötilavalvonta		
Mittausalue	[°F]	32...140
Näyttöalue	[°F]	32...140
Tarkkuus / poikkeamat		
Virtausvalvonta		
Toistotarkkuus [% mittausarvosta]		± 1,5
Tarkkuus (mittausalueella)		± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (luokka 141 I; luokka 344; olosuhteet: asennus DIN ISO 2533 mukaan; asennus putkiin: DN15)
Lämpötilavalvonta		
Tarkkuus	[K]	± 2; (aineen virtaus mittausalueen raja-alueilla)



Paineilmamittari

SDN12DGXFPKG/US-100

Vasteajat		
Virtausvalvonta		
Vasteaika	[s]	0,1; (dAP = 0)
Analogialähtö, vaimennus dAP portaissa	[s]	0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Parametrintilamahdollisuudet	Virtausvalvonta; määrämittari; Esivalintalaskuri; hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; virta-/pulsstilähtö; näyttöä voidaan kiertää ja se voidaan sammuttaa; Näyttöyksikkö	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°F]	32...140
Varastointilämpötila	[°F]	-4...185
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynnät / testit		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Tärinänkestävyys	DIN EN 68000-2-6	5 g (55...2000 Hz)
MTTF	[vuotta]	227
Painelaitedirektiivi	Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	925
Materiaalit	PBT-GF20; NBR; PC; ruostumaton teräs (1.4301 / 304); PTFE; messinki tarkastettu; FKM; alumiini pulveripinnoitettu	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	ruostumaton teräs (1.4301 / 304); FKM; keramiikka lasipassivoitu; PEEK GF30; polyesteri; alumiini	
Prosessiliitäntä	kierrelitiäntä 1/2" NPT DN15	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Näyttöyksikkö	4 x LED, vihreä (scfm, scfh, scf, °F)
	Toimintonäyttö	1 x LED, keltainen
	Tilanosoitus	2 x LED, keltainen
	mittausarvot	alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen
	Ohjelmointi	alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen
Huomautuksia		
Huomautuksia	scf = standardikuutiojalka	
	scfh = standardikuutiojalkaa / tunti	
	scfm = standardikuutiojalkaa / minuutti	
	MW = mitattu arvo	
	MEW = Mittausalueen loppuarvo	
	Mittaus-, näyttö- ja asettelualueet vastaavat DIN ISO 2533 mukaista standarditilavuusvirtausta.	
	Lisätietoja asennuksesta ja käytöstä, kts. käyttöohje.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

Paineilmamittari



SDN12DGXFPKG/US-100

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä



OUT1: Binäärilähtö
Pulssilähtö määramittari
signaalilähtö Esivalintalaskuri

OUT2: Binäärilähtö
analogialähtö