


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STM12ABBE1 6m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä	M12 x 1
------------------	---------

Sovellutus

Sovellutus	Ex-tila 1
------------	-----------

Aineen lämpötila	[°C]	-25...80
------------------	------	----------

Painealue	[bar]	30
-----------	-------	----

Nesteet

Sovellutus	Ex-tila 1
------------	-----------

Aineen lämpötila	[°C]	-25...80
------------------	------	----------

Kaasut

Aineen lämpötila	[°C]	-25...80
------------------	------	----------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen	VS 0100 Ex
-----------------------	------------

Mittaus- / asettelualue

Nesteet

Asettelualue	[cm/s]	3...300
--------------	--------	---------

Suurin herkkyys	[cm/s]	3...60
-----------------	--------	--------

Kaasut

Asettelualue	[cm/s]	5...1500
--------------	--------	----------

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti	[K/min]	15
---------------------	---------	----

Vasteajat

Vasteaika	[s]	1...10
-----------	-----	--------

Nesteet

Vasteaika	[s]	1...10
-----------	-----	--------

Kaasut

Vasteaika	[s]	1...10
-----------	-----	--------

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Kotelo	kierremalli
--------	-------------


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STM12ABBE1 6m


Mitat	[mm]	M12 x 1 / L = 43
Kierremerkintä		M12 x 1
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä		M12 x 1

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapect: 6 m; 4 x 0,25 mm²

Liitäntä


	Johdinvärit :
BN =	ruskea
GN =	vihreä
WH =	valkoinen
YE =	keltainen