


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SI5000 + E40099

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä	G 1/4 ulkokierre

Sovellutus

Aine	Nesteet
Aineen lämpötila [°C]	-25...80
Painealue [bar]	30

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	20...36 DC
Virrankulutus [mA]	< 45
Napaisuussuojaus	kyllä
Käynnistysviive [s]	< 20

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	------------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1
Lähtösignaali	kytkinsignaali
Sähköinen rakenne	PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä	1



Virtausvahti

SCR14ABAFPKG/PH

Lähtötoiminto		sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)	
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5	
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	400	
Oikosulkusuojaus		kyllä	
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu	
Ylikuormitussuojaus		kyllä	
Mittaus- / asettelualue			
Asettelualue	[cm/s]	3...300	
Suurin herkkyys	[cm/s]	3...60	
Tarkkuus / poikkeamat			
Lämpötilagradientti	[K/min]	15	
Vasteajat			
Vasteaika	[s]	1...10	
Ohjelmisto / ohjelmointi			
KytKentäpisteen asetus		potentiometri	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...80	
Suojausluokka		IP 67	
Mekaaniset tiedot			
Materiaalit		PBT-GF20	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)	
Prosessiliitäntä		G 1/4 ulkokierre	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö	Toiminta	11 x LED	
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		tiivisteet: 2 x AMF 30 ruuvimeisseli	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	

ST2600





Virtausvahti

SCR14ABAFPKG/PH

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Liitäntä



BN =	Johdinvärit :
BU =	ruskea
BK =	sininen
	musta