


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

**Tuotteen ominaisuudet**

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Binäärilähtöjen lukumäärä: 1

Prosessiliitäntä

G 1/4 ulkokierre

Sovellutus

Aine

Nesteet

Aineen lämpötila [°C]

-25...80

Painealue [bar]

30

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]

20...36 DC

Virrankulutus [mA]

< 45

Napaisuussuojaus

kyllä

Käynnistysviive [s]

< 20

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Binäärilähtöjen lukumäärä: 1

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä

1

Lähtösignaali

kytkinsignaali

Sähköinen rakenne

PNP

Binäärilähtöjen lukumäärä

1

Lähtötoiminto

sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)

Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]

2,5



Virtausvahti

SCR14ABAFPKG/10M/PH

Jatkuva kuormitettavuus, [mA]	400
binäärilähtö DC	
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä
Mittaus- / asettelualue	
Asettelualue [cm/s]	3...300
Suurin herkkyys [cm/s]	3...60
Tarkkuus / poikkeamat	
Lämpötilagradientti [K/min]	15
Vasteajat	
Vasteaika [s]	1...10
Ohjelmisto / ohjelmointi	
Kytkenäpisteen asetus	potentiometri
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-20...80
Suojausluokka	IP 67
Mekaaniset tiedot	
Materiaalit	PBT-GF20
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Prosessiliitäntä	G 1/4 ulkokierre
Näytöt / käyttöelementit	
Näyttö	Toiminta 11 x LED
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	tiivisteet: 2 x AMF 30 ruuvimeisseli
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl





Virtausvahti

SCR14ABAFPKG/10M/PH

Sähköinen liitäntä

Kaapect: 10 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Liitäntä



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta