


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STR14ABA

Artikkel ei enää saatavana - siirry arkistoon


Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä G 1/4 ulkokierre

Sovellutus

Sovellutus laaja lämpötila-alue

Aine Nesteet; Kaasut

Aineen lämpötila [°C] -25...80

Painealue [bar] 30

Nesteet

Sovellutus laaja lämpötila-alue

Aineen lämpötila [°C] -25...80

Kaasut

Aineen lämpötila [°C] -25...80

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen VS 0100

Mittaus- / asettelualue
Nesteet

Asettelualue [cm/s] 3...300

Suurin herkkyys [cm/s] 3...60

Kaasut

Asettelualue [cm/s] 5...1500

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min] 15

Vasteajat

Vasteaika [s] 1...10

Nesteet

Vasteaika [s] 1...10

Kaasut

Vasteaika [s] 1...10

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka IP 67



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STR14ABA

Mekaaniset tiedot

Kotelo	kierremalli
Materiaalit	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Prosessiliitäntä	G 1/4 ulkokierre


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, Silflex-PUR; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen