


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STR12AAC/US-100-H

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon


Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre
------------------	------------------

Sovellutus

Aine	Nesteet; syövyttävät aineet
------	-----------------------------

Aineen lämpötila	[°C]	-25...80
------------------	------	----------

Painealue	[bar]	5
-----------	-------	---

Nesteet

Aineen lämpötila	[°C]	-25...80
------------------	------	----------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen	VS 0100
-----------------------	---------

Mittaus- / asettelualue
Nesteet

Asettelualue	[cm/s]	3...300
--------------	--------	---------

Suurin herkkyys	[cm/s]	3...60
-----------------	--------	--------

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti	[K/min]	15
---------------------	---------	----

Vasteajat

Vasteaika	[s]	2...20
-----------	-----	--------

Nesteet

Vasteaika	[s]	2...20
-----------	-----	--------

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Kotelo	kierremalli
--------	-------------

ST3404



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STR12AAC/US-100-H

Materiaalit	PTFE
Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 100 m



Liitäntä



BN =
WH =
YE =
GN =

Johdinvärit :
ruskea
valkoinen
keltainen
vihreä