




Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFN12ADB/US-100

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet		
Prosessiliitäntä		1/2" NPT
Sovellutus		
Sovellutus		Korkeat paineet
Aine		Nesteet; Kaasut
Aineen lämpötila	[°C]	-25...80
Painealue	[bar]	300
Nesteet		
Sovellutus		Korkeat paineet
Aineen lämpötila	[°C]	-25...80
Kaasut		
Aineen lämpötila	[°C]	-25...80
Sähköiset tiedot		
Liitäntä vahvistimeen		VS 0200
Mittaus- / asettelualue		
Nesteet		
Asettelualue	[cm/s]	3...300
Suurin herkkyys	[cm/s]	3...60
Kaasut		
Asettelualue	[cm/s]	200...2000
Suurin herkkyys	[cm/s]	200...800
Tarkkuus / poikkeamat		
Lämpötilagradientti	[K/min]	15




Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi


SFN12ADB/US-100

Vasteajat	
Vasteaika	[s] 1...10
Nesteet	
Vasteaika	[s] 1...10
Kaasut	
Vasteaika	[s] 1...10
Käyttöolosuhteet	
Suojausluokka	IP 67
Mekaaniset tiedot	
Kotelo	kierremalli
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitännä	1/2" NPT
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	tiivisteet: 2 x AMF 30
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 100 m



Liitäntä



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen
GY =	harmaa