


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

**Tuotteen ominaisuudet**

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Binäärilähtöjen lukumäärä: 1

Prosessiliitäntä

G 1/2 ulkokierre

Sovellutus

Aine

Nesteet

Aineen lämpötila [°C]

-25...80

Painealue [bar]

30

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]

20...36 DC

Virrankulutus [mA]

< 45

Napaisuussuojaus

ei

Käynnistysviive [s]

< 20

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Binäärilähtöjen lukumäärä: 1

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä

1

Lähtösignaali

kytkinsignaali

Sähköinen rakenne

PNP

Binäärilähtöjen lukumäärä

1

Lähtötoiminto

sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)

Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]

2,5



Virtausvahti

SCR12ABAFPKG/6M/PH

Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	400
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei
Mittaus- / asettelualue		
Asettelualue	[cm/s]	3...300
Suurin herkkyys	[cm/s]	3...60
Tarkkuus / poikkeamat		
Lämpötilagradientti	[K/min]	15
Vasteajat		
Vasteaika	[s]	1...10
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Kytkenäpisteen asetus		potentiometri
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...80
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	60 x 41 x 83
Materiaalit		PBT-GF20
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Prosessiliitäntä		G 1/2 ulkokierre
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	11 x LED
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		tiivisteet: 2 x AMF 30 ruuvimeisseli
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

ST3601





Virtausvahti

SCR12ABAFPKG/6M/PH

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Liitäntä



BN =	Johdinvärit :
BU =	ruskea
BK =	sininen
	musta