


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SI5000 + E40096

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Binäärilähtöjen lukumäärä: 1

Prosessiliitäntä

G 1/2 ulkokierre

Sovellutus

Aine

Nesteet

Aineen lämpötila [°C]

-25...80

Painealue [bar]

30

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]

20...36 DC

Virrankulutus [mA]

< 45

Napaisuussuojaus

kyllä

Käynnistysviive [s]

< 20

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Binäärilähtöjen lukumäärä: 1

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä

1

Lähtösignaali

kytkinsignaali

Sähköinen rakenne

PNP

Binäärilähtöjen lukumäärä

1



Virtausvahti

SCR12ABBPKG/PH

Lähtötoiminto		sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)	
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5	
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	400	
Oikosulkusuojaus		kyllä	
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu	
Ylikuormitussuojaus		kyllä	
Mittaus- / asettelualue			
Asettelualue	[cm/s]	3...300	
Suurin herkkyys	[cm/s]	3...60	
Tarkkuus / poikkeamat			
Lämpötilagradientti	[K/min]	15	
Vasteajat			
Vasteaika	[s]	1...10	
Ohjelmisto / ohjelmointi			
KytKentäpisteen asetus		potentiometri	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...80	
Suojausluokka		IP 67	
Mekaaniset tiedot			
Mitat	[mm]	60 x 41 x 83	
Materiaalit		PBT-GF20	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		haponkestävä teräs (1.4571/316)	
Prosessiliitäntä		G 1/2 ulkokierre	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö	Toiminta	11 x LED	
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		tiivisteet: 2 x AMF 30 ruuvimeisseli	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	



Virtausvahti

SCR12ABBFPKG/PH

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Liitäntä



BN =	Johdinvärit :
BU =	ruskea
BK =	sininen
	musta