




Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFM12ABBE1

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SF121A

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä M12 x 1

Sovellutus

Sovellutus Ex-tila 1

Aineen lämpötila [°C] -25...80

Painealue [bar] 30

Nesteet

Sovellutus Ex-tila 1

Aineen lämpötila [°C] -25...80

Kaasut

Aineen lämpötila [°C] -25...80

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen VS 0200 Exi

Mittaus- / asettelualue

Nesteet

Asettelualue [cm/s] 3...300

Suurin herkkyys [cm/s] 3...60

Kaasut

Asettelualue [cm/s] 200...2000

Suurin herkkyys [cm/s] 200...800

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min] 15

Vasteajat

Vasteaika [s] 1...10

Nesteet

Vasteaika [s] 1...10


Kaasut

Vasteaika [s] 1...10


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFM12ABBE1

Käyttöolosuhteet	
Suojausluokka	IP 67
Mekaaniset tiedot	
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M12 x 1
Kierremerkintä	M12 x 1
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä	M12 x 1
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
Kaapeli: 2 m, TPE-S; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Liitäntä	



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen
GY =	harmaa