


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre

Sovellutus

Aine	Nesteet
Aineen lämpötila [°C]	-25...80
Painealue [bar]	30

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	20...36 DC
Virrankulutus [mA]	< 45
Napaisuussuojaus	kyllä
Käynnistysviive [s]	< 20

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	------------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1
Lähtösignaali	kytkinsignaali
Sähköinen rakenne	PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä	1
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	400
Oikosulkusuojaus	kyllä



Virtausvahti

SCR12ABBFPG/6M/PH

Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu	
Ylikuormitussuojaus		kyllä	
Mittaus- / asettelualue			
Asettelualue	[cm/s]	3...300	
Suurin herkkyys	[cm/s]	3...60	
Tarkkuus / poikkeamat			
Lämpötilagradientti	[K/min]	15	
Vasteajat			
Vasteaika	[s]	1...10	
Ohjelmisto / ohjelmointi			
Kytkenäpisteen asetus	potentiometri		
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...80	
Suojausluokka	IP 67		
Mekaaniset tiedot			
Mitat	[mm]	60 x 41 x 83	
Materiaalit	PBT-GF20		
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)		
Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre		
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö	Toiminta	11 x LED	
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat	tiivisteet: 2 x AMF 30 ruuvimeisseli		
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö	1 kpl		





Virtausvahti

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Liitäntä



BN =	Johdinvärit :
BU =	ruskea
BK =	sininen
	musta