


**Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi**


SFM12ABA/US-100

CSA

Artikkel ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SF5200 + E40101

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!


**Tuotteen ominaisuudet**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Prosessiliitäntä | M12 x 1 |
|------------------|---------|

**Sovellutus**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Sovellutus            | laaja lämpötila-alue |
| Aine                  | Nesteet; Kaasut      |
| Aineen lämpötila [°C] | -25...80             |
| Painealue [bar]       | 30                   |

**Nesteet**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Sovellutus            | laaja lämpötila-alue |
| Aineen lämpötila [°C] | -25...80             |

**Kaasut**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
|-----------------------|----------|

**Sähköiset tiedot**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Liitäntä vahvistimeen | VS 0200 |
|-----------------------|---------|

**Mittaus- / asettelualue**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>Nesteet</b>         |            |
| Asettelualue [cm/s]    | 3...300    |
| Suurin herkkyys [cm/s] | 3...60     |
| <b>Kaasut</b>          |            |
| Asettelualue [cm/s]    | 200...2000 |
| Suurin herkkyys [cm/s] | 200...800  |

**Tarkkuus / poikkeamat**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Lämpötilagradientti [K/min] | 15 |
|-----------------------------|----|

**Vasteajat**

|               |        |
|---------------|--------|
| Vasteaika [s] | 1...10 |
|---------------|--------|




## Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFM12ABA/US-100


CSA

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Nesteet                                    |                                  |
| Vasteaika                                  | [s] 1...10                       |
| Kaasut                                     |                                  |
| Vasteaika                                  | [s] 1...10                       |
| Käyttöolosuhteet                           |                                  |
| Suojausluokka                              | IP 67                            |
| Mekaaniset tiedot                          |                                  |
| Kotelo                                     | kierremalli                      |
| Mitat                                      | [mm] M12 x 1                     |
| Kierremerkintä                             | M12 x 1                          |
| Materiaalit                                | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
| Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
| Prosessiliitäntä                           | M12 x 1                          |
| Tarvikkeet                                 |                                  |
| Toimitettavat osat                         | tiivisteet: 2 x AMF 30           |
| Huomautuksia                               |                                  |
| Pakkausyksikkö                             | 1 kpl                            |
| Sähköinen liitäntä                         |                                  |

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 100 m



### Liitäntä



|      |               |
|------|---------------|
|      | Johdinvärit : |
| BN = | ruskea        |
| BU = | sininen       |
| BK = | musta         |
| WH = | valkoinen     |
| GY = | harmaa        |