


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFM12ABBE0

Artikkel ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SF111A

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!


Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä M12 x 1

Sovellutus

Sovellutus Ex-tila 0

Aineen lämpötila [°C] -20...60

Painealue [bar] 300

Nesteet

Sovellutus Ex-tila 0

Aineen lämpötila [°C] -20...60

Kaasut

Aineen lämpötila [°C] -20...60

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen VS 0200 Ex i

Mittaus- / asettelualue
Nesteet

Asettelualue [cm/s] 3...300

Suurin herkkyys [cm/s] 3...60

Kaasut

Asettelualue [cm/s] 200...2000

Suurin herkkyys [cm/s] 200...800

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min] 15

Vasteajat

Vasteaika [s] 1...10

Nesteet


Vasteaika [s] 1...10



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFM12ABBE0

Kaasut		
Vasteaika	[s]	1...10
Käyttöolosuhteet		
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M12 x 1
Kierremerkintä		M12 x 1
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4571/316)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä		M12 x 1
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 2 m, TPE-S; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Liitäntä		



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen
GY =	harmaa