


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SI5006 + E40107

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä	1/2" NPT

Sovellutus

Sovellutus	Korkeat paineet
Aine	Nesteet
Aineen lämpötila [°C]	-25...60
Painealue [bar]	300

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	70...140 AC
Virrankulutus [mA]	< 40
Käynnistysviive [s]	< 20

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	------------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1
Lähtösignaali	kytkinsignaali
Sähköinen rakenne	rele
Binäärilähtöjen lukumäärä	1
Lähtötoiminto	sulkeutuva




Virtausvahti

SCN12ADBAKOW/LS

Oikosulkusuojaus		ei
Mittaus- / asettelualue		
Asettelualue	[cm/s]	3...300
Suurin herkkyys	[cm/s]	3...60
Tarkkuus / poikkeamat		
Lämpötilagradientti	[K/min]	300
Vasteajat		
Vasteaika	[s]	1...10
Ohjelmisto / ohjelmointi		
KytKentäpisteen asetus		potentiometri
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Materiaalit		PBT-GF20
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä		1/2" NPT
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	11 x LED
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x 1/2"; koodaus: C



Liitäntä

