


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFR14ABBE0

Artikkel ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SF211A

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!


Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä G 1/4 ulkokierre

Sovellutus

Sovellutus	Ex-tila 0
Aineen lämpötila [°C]	-20...60
Painealue [bar]	300

Nesteet

Sovellutus	Ex-tila 0
Aineen lämpötila [°C]	-20...60

Kaasut

Aineen lämpötila [°C]	-20...60
-----------------------	----------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen VS 0200 Ex i

Mittaus- / asettelualue
Nesteet

Asettelualue [cm/s]	3...300
Suurin herkkyys [cm/s]	3...60

Kaasut

Asettelualue [cm/s]	200...2000
Suurin herkkyys [cm/s]	200...800

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min]	15
-----------------------------	----

Vasteajat

Vasteaika [s]	1...10
---------------	--------

Nesteet


Vasteaika [s]	1...10
---------------	--------



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFR14ABBE0

Kaasut	
Vasteaika	[s] 1...10
Käyttöolosuhteet	
Suojausluokka	IP 67
Mekaaniset tiedot	
Kotelo	kierremalli
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä	G 1/4 ulkokierre
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
Kaapeli: 2 m, TPE-S; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Liitäntä	



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen
GY =	harmaa