


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFN12XBK/US

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä	1/2" NPT
------------------	----------

Sovellutus

Aine	Nesteet; syövyttävät aineet
------	-----------------------------

Painealue	[bar]	30
-----------	-------	----

Nesteet

Aineen lämpötila	[°C]	5...70
------------------	------	--------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen	VS 0200
-----------------------	---------

Mittaus- / asettelualue

Nesteet

Asettelualue	[cm/s]	0...60
--------------	--------	--------

Suurin herkkyys	[cm/s]	3...40
-----------------	--------	--------

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti	[K/min]	7
---------------------	---------	---

Vasteajat

Vasteaika	[s]	2...20
-----------	-----	--------

Nesteet

Vasteaika	[s]	2...20
-----------	-----	--------

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Hyväksynät / testit

Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
----------------	-----------------	--------------



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFN12XBK/US

Tärinänkestävyys	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
------------------	----------------	---------------------

Mekaaniset tiedot

Kotelo	kierremalli
Materiaalit	keramiikka (99,9 % Al ₂ O ₃)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	keramiikka (99,9 % Al ₂ O ₃)
Prosessiliitäntä	1/2" NPT

Tarvikkeet


Toimitettavat osat	tiivisteet: 1, PTFE
--------------------	---------------------

Huomautuksia


Huomautuksia	Käytä tiivistykseen mukana tulevaa PTFE-tiivistealuslevyä.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 100 m



Liitäntä



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen
GY =	harmaa