


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFN12ABA/US-100/CSA

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä	1/2" NPT
------------------	----------

Sovellutus

Sovellutus	laaja lämpötila-alue
Aine	Nesteet; Kaasut
Aineen lämpötila [°C]	-25...80
Painealue [bar]	30

Nesteet

Sovellutus	laaja lämpötila-alue
Aineen lämpötila [°C]	-25...80

Kaasut

Aineen lämpötila [°C]	-25...80
-----------------------	----------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen	VS 0200
-----------------------	---------

Mittaus- / asettelualue

Nesteet

Asettelualue [cm/s]	3...300
Suurin herkkyys [cm/s]	3...60


Kaasut

Asettelualue [cm/s]	200...2000
Suurin herkkyys [cm/s]	200...800



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFN12ABA/US-100/CSA

Tarkkuus / poikkeamat	
Lämpötilagradientti [K/min]	15
Vasteajat	
Vasteaika [s]	1...10
Nesteet	
Vasteaika [s]	1...10
Kaasut	
Vasteaika [s]	1...10
Käyttöolosuhteet	
Suojausluokka	IP 67
Mekaaniset tiedot	
Kotelo	kierremalli
Materiaalit	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Prosessiliitäntä	1/2" NPT
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 100 m	
	



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFN12ABA/US-100/CSA

Liitäntä



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen
GY =	harmaa