


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFR12ABBE0/10M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre
------------------	------------------

Sovellutus

Sovellutus	Ex-tila 0
Aineen lämpötila [°C]	-20...60
Painealue [bar]	30

Nesteet

Sovellutus	Ex-tila 0
Aineen lämpötila [°C]	-20...60

Kaasut

Aineen lämpötila [°C]	-20...60
-----------------------	----------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen	VS 0200 Exi
-----------------------	-------------

Mittaus- / asettelualue

Nesteet

Asettelualue [cm/s]	3...300
Suurin herkkyys [cm/s]	3...60

Kaasut

Asettelualue [cm/s]	200...2000
Suurin herkkyys [cm/s]	200...800

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min]	15
-----------------------------	----

Vasteajat

Vasteaika [s]	1...10
---------------	--------

Nesteet

Vasteaika [s]	1...10
---------------	--------

Kaasut

Vasteaika [s]	1...10
---------------	--------

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi


SFR12ABBE0/10M

Mekaaniset tiedot	
Kotelo	kierremalli
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 10 m, TPE-S; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 5 x 0,34 mm ²

Liitäntä



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen
GY =	harmaa