


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFR12ZBB/25M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre
------------------	------------------

Sovellutus

Sovellutus	laaja lämpötila-alue
Aine	Nesteet; Kaasut
Painealue [bar]	30

Nesteet

Sovellutus	laaja lämpötila-alue
Aineen lämpötila [°C]	0...120

Kaasut

Aineen lämpötila [°C]	0...100
-----------------------	---------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen	VS 0200
-----------------------	---------

Mittaus- / asettelualue

Nesteet

Asettelualue [cm/s]	3...300
Suurin herkkyys [cm/s]	3...60

Kaasut

Asettelualue [cm/s]	200...2000
Suurin herkkyys [cm/s]	200...800

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min]	15
-----------------------------	----

Vasteajat

Vasteaika [s]	1...10
---------------	--------

Nesteet

Vasteaika [s]	1...10
---------------	--------

Kaasut

Vasteaika [s]	1...10
---------------	--------


Käyttöolosuhteet

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFR12ZBB/25M

Mekaaniset tiedot	
Kotelo	kierremalli
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	tiivisteet: 2 x AMF 30
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
Kaapeli: 25 m; 5 x 0,34 mm ²	
Liitäntä	



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen
GY =	harmaa