


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 sisäkierre M18 x 1,5
2 asetuspainikkeet



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä	M18 x 1,5 sisäkierre

Sovellutus

Aine	Nesteet; syövyttävät aineet
Aineen lämpötila [°C]	-25...80
Painealue [bar]	300

Nesteet

Aineen lämpötila [°C]	-25...80
-----------------------	----------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	20...36 DC; (SELV/PELV mukaan)
Virrankulutus [mA]	< 90; (ilman kuormaa)
Napaisuussuojaus	kyllä
Käynnistysviive [s]	15; (optinen osoitus)

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	-------------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1
Lähtösignaali	analogiasignaali
Analogialähtöjen lukumäärä	1
Analogiavirtalähtö [mA]	4...20



Virtausvahti

SID10ADT100G/US-100-IAZ

Maks. kuormitus	[Ω]	500
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Mittaus- / asettelualue

Nesteet		
Asettelualue	[cm/s]	3...60

Vasteajat

Vasteaika	[s]	1...10
Nesteet		
Vasteaika	[s]	1...10

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynät / testit

Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	M18 x 1,5
Kierremerkintä		M18 x 1,5
Materiaalit		PBT-GF20
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		titaani (3.7035); O-rengas: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Prosessiliitäntä		M18 x 1,5 sisäkierre

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Toiminta	10 x LED, 2-värinen
--------	----------	---------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Virtausvahti

SID10ADT100G/US-100-IAZ

Liitântä

