


**Tuotteen ominaisuudet**

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Rähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä	Ø 23 mm

Sovellutus

Aineen lämpötila	[°C]	-10...50
Painealue	[bar]	1

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	21,6...26,6 AC
Virrankulutus	[mA]	50
Min. erotusresistanssi	[MΩ]	100; (500 V DC)
Napaisuussuojaus		ei
Käynnistysviive	[s]	60

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Rähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	-----------------------

Lähdöt

Lähtösignaali	kytkinsignaali
Rähtöjen lukumäärä	1
Koskettimien kuormitettavuus	3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Kytke-toiminta, virtausvalvonta	rele vetäneenä, kun virtaus > asettelualue
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Mittaus- / asettelualue

Kaasut		
Asettelualue	[cm/s]	100...1000



Ilmavirtausvahdit

SLG23CEEAKOW/24VAC

Suurin herkkyys	[cm/s]	100...400	
Tarkkuus / poikkeamat			
Lämpötilagradientti	[K/min]	5	
Vasteajat			
Vasteaika	[s]	3...60	
Kaasut			
Vasteaika	[s]	3...60	
Ohjelmisto / ohjelmointi			
KytKentäpisteen asetus	potentiometri		
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...50	
Varastointilämpötila	[°C]	-25...85	
Suojausluokka	IP 65		
Hyväksynnät / testit			
MTTF	[vuotta]	877	
UL-hyväksyntä	UL-hyväksyntänumero	I030	
	Tiedostonumero UL	E174189	
Mekaaniset tiedot			
Paino	[g]	198,5	
Mitat	[mm]	Ø 23 / L = 142	
Materiaalit	kotelo: PBT; anturipinta: titaani		
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	PBT; titaani		
Prosessiliitäntä	Ø 23 mm		
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö	Toiminta	1 x LED, punainen	
	Toiminta	1 x LED, vihreä	
Sähköinen liitäntä			
Vaadittava suojaus	miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 5 A; nopea		
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat	Pantakiinnike: 1, E40048		
Huomautuksia			
Huomautuksia	Suositus Tarkista laitteen turvallinen toiminta oikosulun jälkeen.		
Pakkausyksikkö	1 kpl		




Ilmavirtausvahdit

SLG23CEEAKOW/24VAC

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm²

Liitäntä



Huom! miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 5 A nopea
Johdinvärit :

BN = ruskea
BU = sininen
BK = musta
WH = valkoinen