


**Tuotteen ominaisuudet**

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Rähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä	Ø 23 mm

Sovellutus

Aineen lämpötila	[°C]	-10...50
Painealue	[bar]	1

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	18...30 DC
Virrankulutus	[mA]	50
Min. erotusresistanssi	[MΩ]	100; (500 V DC)

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Rähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	-----------------------

Lähdöt

Lähtösignaali	kytkinsignaali
Rähtöjen lukumäärä	1
Koskettimien kuormitettavuus	3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Kytke-toiminta, virtausvalvonta	rele vetäneenä, kun virtaus > asettelualue

Mittaus- / asettelualue

Kaasut		
Asettelualue	[cm/s]	100...1000
Suurin herkkyys	[cm/s]	100...400

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti	[K/min]	5
---------------------	---------	---



Ilmavirtausvahdit

SLG23CEEAKOG/24VDC

Vasteajat		
Vasteaika	[s]	3...60
Kaasut		
Vasteaika	[s]	3...60
Ohjelmisto / ohjelmointi		
KytKentäpisteen asetus	potentiometri	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...50
Varastointilämpötila	[°C]	-25...85
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90
Suojausluokka	IP 65	
Hyväksynät / testit		
MTTF	[vuotta]	1294
UL-hyväksyntä	UL-hyväksyntänumero	I029
	Tiedostonumero UL	E174189
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	192,5
Mitat	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiaalit	kotelo: PBT; anturipinta: titaani	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	PBT; titaani	
Prosessiliitäntä	Ø 23 mm	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	1 x LED, punainen
	Toiminta	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	Pantakiinnike: 1, E40048	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	

SL5105




Ilmavirtausvahdit

SLG23CEEAKOG/24VDC

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Liitäntä



BN =	Johdinvärit :
BU =	ruskea
BK =	sininen
WH =	musta
	valkoinen