




Lämpötilalähetin

TA-123.LDD06-A-ZVG/US/

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: TA2241 tai TD2241

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 1	
Mittausalue	-10...150 °C	14...302 °F
Prosessiliitäntä	Ø 6 mm	
Asennuspituus EL [mm]	123	

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet	
Mittauselementti	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A)	
Aine	nesteet ja kaasut	
Aineen lämpötila	< 150; (< 40 min) °C	< 302; (< 40 min) °F
Painealue [bar]	50	
Huomautus / painealue	anturi	
Minimiasennussyvyys [mm]	Adapteriin asennettuna pätevät adapterille ilmoitetut tekniset tiedot.	
	15	

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC	
Suojausluokka	III	
Napaisuussuojaus	kyllä	

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 1	
-------------------------------	-------------------------------	--

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1	
Lähtösignaali	analogiasignaali	
Analogialähtöjen lukumäärä	1	
Analogiavirtalähtö [mA]	4...20	
Maks. kuormitus [Ω]	500	
Ylikuormitussuojaus	kyllä	

Mittaus- / asettelualue

Anturin pituus L [mm]	123	
Mittausalue	-10...150 °C	14...302 °F



Lämpötilälähetin

TA-123.LDD06-A-ZVG/US/

Resoluutio		
Analogialähdön resoluutio	[K]	0,02
Tarkkuus / poikkeamat		
Tarkkuusanalogialähtö	[K]	± 0,3
Lämpötilakerroin	[% säätöalueesta / 10 K]	< ± 0,1; (referenssiolosuhteista 25 ± 5 °C poikkeavissa tapauksissa)
Vasteajat		
Dynaaminen vaste T05 / T09	[s]	1,2 / 3,5; (DIN EN 60751 mukaan)
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Varastointilämpötila	[°C]	-40...100
Suojausluokka		IP 68; IP 69K
Hyväksynät / testit		
EMC	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	DIN EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	165,8
Mitat	[mm]	Ø 30 / L = 171
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); ruostumaton teräs (1.4301 / 304); ruostumaton teräs (1.4305 / 303); PA
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Prosessiliitäntä		Ø 6 mm
Mittapään halkaisija	[mm]	6
Asennuspituus EL	[mm]	123
Huomautuksia		
Huomautuksia	Tarkkuusarvot pätevät liikkuvalla vedelle.	
	UL:n mukaan: käyttö matalajännitepiirissä, jossa ylivirtasuojaus	
	UL873 välilehti 28.1 mukaan tai I _{max} = 100/U _b (U _b = piirin jännite)	
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu		
21 34		



Liitäntä

