

Vahvistin virtausantureille

VS0200/ 24VDC/230VAC

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SN0150

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 asennus kiskoon



Sovellutus

Sovellutus

Virtausvalvonta; päästöhidastus kytkentähetkellä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi	[%]	-10...10
Käyttöjännite	[V]	< 230 AC / 24 DC
Virrankulutus	[mA]	60
Maks. tehontarve	[VA]	3
Käynnistysviive	[s]	0...40
Kanavien lukumäärä		1

Lähdöt

Sähköinen rakenne	rele
Koskettimien kuormitettavuus	4 A, 250 V AC
Kytkintoiminta, virtausvalvonta	rele vetäenään, kun virtaus> asetteluvarjo ja viive kulunut

Ohjelmisto / ohjelmointi

KytKentäpisteen asetus	potentiometri
Aluevalitsin neste / kaasu	liukukytkin

Käyttöolosuhteet


Ympäristölämpötila	[°C]	0...60
Suojausluokka		IP 40
Suojausluokka, liittimet		IP 20



Vahvistin virtausantureille

VS0200/ 24VDC/230VAC

Mekaaniset tiedot		
Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo	
Mitat	[mm]	75 x 55 x 110
Materiaalit	muovi	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	11 x LED
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
liittimet: 16 x ...2,5 mm²		
Liitäntä		



- 1: Relais Virtausvalvonta
Johdinvärit :
- BN = ruskea
BU = sininen
BK = musta
WH = valkoinen
GY = harmaa