


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SI5006 + E40107

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä	1/2" NPT

Sovellutus

Aine	Nesteet
Aineen lämpötila [°C]	-25...60
Painealue [bar]	30

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	80...140 AC
Virrankulutus [mA]	< 40
Käynnistysviive [s]	< 20

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	------------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1
Lähtösignaali	kytkinsignaali
Sähköinen rakenne	rele
Binäärilähtöjen lukumäärä	1
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Oikosulkusuojaus	ei




Virtausvahti

SCN12ABAAKOW/LS/CSA

Mittaus- / asettelualue		
Asettelualue	[cm/s]	3...300
Suurin herkkyys	[cm/s]	3...60
Tarkkuus / poikkeamat		
Lämpötilagradientti	[K/min]	15
Vasteajat		
Vasteaika	[s]	1...10
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Kytkenäpisteen asetus	potentiometri	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Suojausluokka	IP 67	
Mekaaniset tiedot		
Materiaalit	PBT-GF20	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)	
Prosessiliitäntä	1/2" NPT	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	11 x LED
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		

Pistokeliitäntä: 1 x 1/2"; koodaus: C



Liitäntä

