


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

**Tuotteen ominaisuudet**

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä	G 1/4 ulkokierre

Sovellutus

Sovellutus	Korkeat paineet
Aine	Nesteet
Aineen lämpötila [°C]	-25...80
Painealue [bar]	300

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	20...36 DC
Virrankulutus [mA]	< 45
Napaisuussuojaus	kyllä
Käynnistysviive [s]	< 20

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	------------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1
Lähtösignaali	kytkinsignaali
Sähköinen rakenne	PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä	1
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5



Virtausvahti

SCR14ADBFPKG/PH

Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	400
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Mittaus- / asettelualue

Asettelualue	[cm/s]	3...300
Suurin herkkyys	[cm/s]	3...60

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti	[K/min]	15
---------------------	---------	----

Vasteajat

Vasteaika	[s]	1...10
-----------	-----	--------

Ohjelmisto / ohjelmointi

KytKentäpisteen asetus		potentiometri
------------------------	--	---------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...80
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Materiaalit		PBT-GF20
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä		G 1/4 ulkokierre

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Toiminta	11 x LED
--------	----------	----------



Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapecti: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Liitäntä



Johdinvärit :
 BN = ruskea
 BU = sininen
 BK = musta