


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SI5000 + E40107

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä	1/2" NPT

Sovellutus

Sovellutus	Korkeat paineet
Aine	Nesteet
Aineen lämpötila [°C]	-25...80
Painealue [bar]	300

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	20...36 DC
Virrankulutus [mA]	< 45
Napaisuussuojaus	kyllä
Käynnistysviive [s]	< 20

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	------------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1
Lähtösignaali	kytkinsignaali
Sähköinen rakenne	PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä	1



Virtausvahti

SCN12ADBFPKG/US-100-IPF

Lähtötoiminto		sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]		2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]		400
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Mittaus- / asettelualue

Asettelualue [cm/s]		3...300
Suurin herkkyys [cm/s]		3...60

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min]		15
-----------------------------	--	----

Vasteajat

Vasteaika [s]		1...10
---------------	--	--------

Ohjelmisto / ohjelmointi

Kytkenäpisteen asetus		potentiometri
-----------------------	--	---------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]		-20...80
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Materiaalit		PBT-GF20
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä		1/2" NPT

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Toiminta	11 x LED
--------	----------	----------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A





Virtausvahti

SCN12ADBFPKG/US-100-IPF

Liitäntä

