


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SI5000 + E40101

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä	M12 x 1

Sovellutus

Aine	Nesteet
Aineen lämpötila [°C]	-25...80
Painealue [bar]	30

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	20...36 DC
Virrankulutus [mA]	< 45
Napaisuussuojaus	kyllä
Käynnistysviive [s]	< 20

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	------------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1
Lähtösignaali	kytkinsignaali
Sähköinen rakenne	PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä	1



Virtausvahti

SCM12ABAFPKG/US-100-IPF

Lähtötoiminto		sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]		2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]		400
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Mittaus- / asettelualue		
Asettelualue [cm/s]		3...300
Suurin herkkyys [cm/s]		3...60

Tarkkuus / poikkeamat		
Lämpötilagradientti [K/min]		15

Vasteajat		
Vasteaika [s]		1...10

Ohjelmisto / ohjelmointi		
KytKentäpisteen asetus		potentiometri

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]		-20...80
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot		
Mitat [mm]		M12 x 1
Kierremerkintä		M12 x 1
Materiaalit		PBT-GF20
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Prosessiliitäntä		M12 x 1

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	11 x LED

Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		tiivisteet: 2 x AMF 30 ruuvimeisseli

Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä		
--------------------	--	--

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A





Virtausvahti

SCM12ABAFPKG/US-100-IPF

Liitäntä

