


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STM12ZBB

Artikkel ei enää saatavana - siirry arkistoon


Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä M12 x 1

Sovellutus

Sovellutus laaja lämpötila-alue

Aine Nesteet; Kaasut

Painealue [bar] 30

Nesteet

Sovellutus laaja lämpötila-alue

Aineen lämpötila [°C] 0...120

Kaasut

Aineen lämpötila [°C] 0...100

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen VS 0100

Mittaus- / asetteluaralue
Nesteet

Asetteluaralue [cm/s] 3...300

Suurin herkkyys [cm/s] 3...60

Kaasut

Asetteluaralue [cm/s] 5...1500

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min] 15

Vasteajat

Vasteaika [s] 1...10

Nesteet

Vasteaika [s] 1...10

Kaasut

Vasteaika [s] 1...10

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka IP 67

Mekaaniset tiedot

Kotelo kierremalli

ST1300



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STM12ZBB

Mitat	[mm]	M12 x 1
Kierremerkintä		M12 x 1
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä		M12 x 1


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, silikoninen; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Liitäntä



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
GN =	vihreä
WH =	valkoinen
YE =	keltainen