




Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: ST1306

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä M12 x 1,75

Sovellutus

Sovellutus laaja lämpötila-alue

Aine Nesteet; Kaasut

Painealue [bar] 30

Nesteet

Sovellutus laaja lämpötila-alue

Aineen lämpötila [°C] 0...120

Kaasut

Aineen lämpötila [°C] 0...100

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen VS 0100

Mittaus- / asettelualue

Nesteet

Asettelualue [cm/s] 3...300

Suurin herkkyys [cm/s] 3...60

Kaasut

Asettelualue [cm/s] 200...1500


Suurin herkkyys [cm/s] 200...800



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Tarkkuus / poikkeamat		
Lämpötilagradientti	[K/min]	15
Vasteajat		
Vasteaika	[s]	1...10
Nesteet		
Vasteaika	[s]	1...10
Kaasut		
Vasteaika	[s]	1...10
Käyttöolosuhteet		
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M12 x 1,75
Kierremerkintä		M12 x 1,75
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä		M12 x 1,75
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 6 m, PUR; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Liitäntä		



Johdinvärit :

BN = ruskea

GN = vihreä

WH = valkoinen

YE = keltainen