


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

**Tuotteen ominaisuudet**

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä	G 1/4 ulkokierre

Sovellutus

Aine	Nesteet
Aineen lämpötila [°C]	-25...80
Painealue [bar]	30

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	20...36 DC
Virrankulutus [mA]	< 45
Napaisuussuojaus	kyllä
Käynnistysviive [s]	< 20

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	------------------------------

Lähdöt



Lähtöjen kokonaismäärä	1
Lähtösignaali	kytkinsignaali
Sähköinen rakenne	PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä	1
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	400
Oikosulkusuojaus	kyllä



Virtausvahti

SCR14ABAFPKG/6M/PH

Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Mittaus- / asettelualue		
Asettelualue	[cm/s]	3...300
Suurin herkkyys	[cm/s]	3...60
Tarkkuus / poikkeamat		
Lämpötilagradientti	[K/min]	15
Vasteajat		
Vasteaika	[s]	1...10
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Kytkeänpisteen asetus	potentiometri	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...80
Suojausluokka	IP 67	
Mekaaniset tiedot		
Materiaalit	PBT-GF20	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)	
Prosessiliitäntä	G 1/4 ulkokierre	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	11 x LED
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	tiivisteet: 2 x AMF 30 ruuvimeisseli	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²		
Liitäntä		



BN = Johdinvärit :
 BU = ruskea
 BK = sininen
 musta