



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STR14ABB/US-100-H

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon


Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä	G 1/4 ulkokierre
------------------	------------------

Sovellutus

Sovellutus	laaja lämpötila-alue
Aine	Nesteet; Kaasut
Aineen lämpötila [°C]	-25...80
Painealue [bar]	30

Nesteet

Sovellutus	laaja lämpötila-alue
Aineen lämpötila [°C]	-25...80

Kaasut

Aineen lämpötila [°C]	-25...80
-----------------------	----------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen	VS 0100
-----------------------	---------

Mittaus- / asettelualue
Nesteet

Asettelualue [cm/s]	3...300
Suurin herkkyys [cm/s]	3...60

Kaasut

Asettelualue [cm/s]	5...1500
---------------------	----------

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min]	15
-----------------------------	----

Vasteajat

Vasteaika [s]	1...10
---------------	--------



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi


STR14ABB/US-100-H

Nesteet	
Vasteaika [s]	1...10
Kaasut	
Vasteaika [s]	1...10
Käyttöolosuhteet	
Suojausluokka	IP 67
Mekaaniset tiedot	
Kotelo	kierremalli
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä	G 1/4 ulkokierre
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 100 m



Liitäntä



BK = Johdinvärit :
 BN = musta
 BU = ruskea
 WH = sininen
 valkoinen