

Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STR14ZBB

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä	G 1/4 ulkokierre
------------------	------------------

Sovellutus

Sovellutus	laaja lämpötila-alue
Aine	Nesteet; Kaasut
Painealue [bar]	30

Nesteet

Sovellutus	laaja lämpötila-alue
Aineen lämpötila [°C]	0...120

Kaasut

Aineen lämpötila [°C]	0...100
-----------------------	---------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen	VS 0100
-----------------------	---------

Mittaus- / asettelualue

Nesteet

Asettelualue [cm/s]	3...300
Suurin herkkyys [cm/s]	3...60

Kaasut

Asettelualue [cm/s]	5...1500
---------------------	----------

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min]	15
-----------------------------	----

Vasteajat

Vasteaika [s]	1...10
---------------	--------

Nesteet

Vasteaika [s]	1...10
---------------	--------

Kaasut

Vasteaika [s]	1...10
---------------	--------

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Kotelo	kierremalli
--------	-------------

ST2300



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STR14ZBB

Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä	G 1/4 ulkokierre


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, silikoni; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen