


Lämpötila-anturit näytöllä

TN-030KLB12-MFRKG/US/



- 1 LED-merkkivalot Näyttöyksikkö / Tilanositus
- 2 alfanumeerinen näyttö 4-numeroinen punainen/vihreä
- 3 ohjelmointipainikkeet
- 4 kotelon yläosa on käännettävissä 345°



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogilähtöjen lukumäärä: 1	
Mittausalue	-50...150 °C	-58...302 °F
Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link	
Prosessiliitäntä	kierrelliitäntä 1/2" NPT	
Asennuspituus EL [mm]	30	

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet	
Mittauselementti	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A)	
Aine	nesteet ja kaasut	
Painealue [bar]	300	

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...32 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)	
Virrankulutus [mA]	< 50	
Suojausluokka	III	
Napaisuussuojaus	kyllä	
Käynnistysviive [s]	1	



Lämpötila-anturit näytöllä

TN-030KLB12-MFRKG/US/

Sisäänrakennettu watchdog	kyllä	
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1	
Lähdöt		
Lähtöjen kokonaismäärä	2	
Lähtösignaali	kytkinsignaali; analogiasignaali; IO-Link; (konfiguroitava)	
Sähköinen rakenne	PNP/NPN	
Binäärilähtöjen lukumäärä	2	
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)	
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5	
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250	
Analogialähtöjen lukumäärä	1	
Analogiavirtalähtö [mA]	4...20	
Maks. kuormitus [Ω]	500	
Analogiajännitelähtö [V]	0...10	
Min. kuormitusresistanssi [Ω]	2000	
Oikosulkusuojaus	kyllä	
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu	
Ylikuormitussuojaus	kyllä	
Mittaus- / asettelualue		
Mittausalue	-50...150 °C	-58...302 °F
Tehdasasetus	0...300 °F	
KytKentäpiste SP	-49,8...150 °C	-57,6...302 °F
Palautuspiste rP	-50...149,8 °C	-58...301,6 °F
Analogia-alueen alkupiste	-50...145 °C	-58...293 °F
Analogia-alueen loppupiste	-45...150 °C	-49...302 °F
Jakoväli	0,1 °C	0,1 °F
Resoluutio		
Binäärilähdön resoluutio [K]	0,1	
Analogialähdön resoluutio [K]	mA-lähtö: MS / 4096; Jännitelähtö: MS / 3561	
Näyttöresoluutio [K]	0,1	
Tarkkuus / poikkeamat		
KytKentätarkkuus [K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)	
Tarkkuusanalogialähtö [K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)	
Näyttötarkkuus [K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)	
Lämpötilakerroin [% säätöalueesta / 10 K]	0,1; (referenssiolosuhteista 25 ± 5 °C poikkeavissa tapauksissa)	
Vasteajat		
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s]	1 / 3; (DIN EN 60751 mukaan)	
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Parametrintimahdollisuudet	hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; kytKentälogiikka; veto-/ päästöhidastus; Vaimennus; Näyttöyksikkö; virta-/jännitelähtö	



Lämpötila-anturit näytöllä

TN-030KLBN12-MFRKG/US/

Liitäntä



OUT1: Binäärilähtö / IO-Link
 OUT2: Binäärilähtö / analogialähtö
 värit DIN EN 60947-5-2 mukaan
 Johdinvärit :
 BK = musta
 BN = ruskea
 BU = sininen
 WH = valkoinen