


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STR12ABA

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre
------------------	------------------

Sovellutus

Sovellutus	laaja lämpötila-alue
Aine	Nesteet; Kaasut
Aineen lämpötila [°C]	-25...80
Painealue [bar]	30

Nesteet

Sovellutus	laaja lämpötila-alue
Aineen lämpötila [°C]	-25...80

Kaasut

Aineen lämpötila [°C]	-25...80
-----------------------	----------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen	VS 0100
-----------------------	---------

Mittaus- / asettelualue

Nesteet

Asettelualue [cm/s]	3...300
Suurin herkkyys [cm/s]	3...60

Kaasut

Asettelualue [cm/s]	5...15
---------------------	--------

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min]	15
-----------------------------	----


Vasteajat

Vasteaika [s]	1...10
---------------	--------


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STR12ABA

Nesteet		
Vasteaika	[s]	1...10
Kaasut		
Vasteaika	[s]	1...10
Käyttöolosuhteet		
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		kierremalli
Materiaalit		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Prosessiliitäntä		G 1/2 ulkokierre
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 2 m, Silflex-PUR; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Liitäntä		



BN =	Johdinvärit :
WH =	ruskea
YE =	valkoinen
GN =	keltainen
	vihreä