


Lämpötila-anturi kaapelilla ja prosessiliitännällä

TS-200KLD06 .../US



1 liitântäalue, katso huomautus



Tuotteen ominaisuudet

Mittausalue	-100...600 °C	-148...1112 °F
Prosessiliitäntä	Ø 6 mm	
Asennuspituus EL [mm]	150; (ainelämpötilat < 200 °C: 200)	

Sovellutus

Mittauselementti	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A)	
Aine	nesteet ja kaasut	
Minimiasennussyvyys [mm]	15	

Sähköiset tiedot

Suojausluokka	III	
---------------	-----	--

Mittaus- / asettelualue

Anturin pituus L [mm]	200	
Mittausalue	-100...600 °C	-148...1112 °F

Tarkkuus / poikkeamat

Tarkkuus [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)	
--------------	-------------------------	--

Vasteajat

Dynaaminen vaste T05 / T09 [s]	12 / 34; (DIN EN 60751 mukaan)	
--------------------------------	--------------------------------	--

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka	IP 67	
---------------	-------	--

Hyväksynyt / testit

MTTF [vuotta]	11415,5	
---------------	---------	--

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	96,3	
Mitat [mm]	Ø 6	
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316); PFA/PTFE	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)	
Prosessiliitäntä	Ø 6 mm	
Mittapään halkaisija [mm]	6	
Asennuspituus EL [mm]	150; (ainelämpötilat < 200 °C: 200)	

Huomautuksia

Huomautuksia	Tarkkuusarvot pätevät liikkuvalla vedelle.	
--------------	--	--



Lämpötila-anturi kaapelilla ja prosessiliitännällä

TS-200KLKD06 .../US

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PTFE; lämpötilakestoisuus 250 °C saakka

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

