




Lämpötila-anturi kaapelilla ja prosessiliitännällä

TS-200KLKD06 .../US



1 liitântäalue, katso huomautus

DNV
DNV.COM/AF

Tuotteen ominaisuudet

Mittausalue	-100...600 °C	-148...1112 °F
Prosessiliitäntä	Ø 6 mm	
Asennuspituus EL [mm]	200; (ainelämpötilat < 200 °C: 250)	

Sovellutus

Mittauselementti	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A)
Aine	nesteeet ja kaasut
Minimiasennussyvyys [mm]	15

Sähköiset tiedot

Suojausluokka	III
---------------	-----

Mittaus- / asettelualue

Anturin pituus L	[mm]	250
Mittausalue	-100...600 °C	-148...1112 °F

Tarkkuus / poikkeamat

Tarkkuus [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
--------------	-------------------------

Vasteajat

Dynaaminen vaste T05 / T09 [s]	12 / 34; (DIN EN 60751 mukaan)
--------------------------------	--------------------------------

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Hyväksynät / testit

MTTF [vuotta]	11415,5
---------------	---------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	101,9
Mitat [mm]	Ø 6
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316); PFA/PTFE
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä	Ø 6 mm
Mittapään halkaisija [mm]	6
Asennuspituus EL [mm]	200; (ainelämpötilat < 200 °C: 250)

Huomautuksia

Huomautuksia	Tarkkuusarvot pätevät liikkuvalla vedelle.
--------------	--



Lämpötila-anturi kaapelilla ja prosessiliitännällä

TS-200KDK06 .../US

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PTFE; lämpötilakestoisuus 250 °C saakka

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

