


Lämpötila-anturi kaapelilla ja prosessiliitännällä

TS-200KCID10-...../US/


DNV
 DNV.COM/AF

Tuotteen ominaisuudet

Mittausalue	-50...250 °C	-58...482 °F
Prosessiliitäntä	Ø 10 mm	
Asennuspituus EL [mm]	42	

Sovellutus

Mittauselementti	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A)	
Aine	nesteet ja kaasut	
Painealue [bar]	160	
Huomautus / painealue	käytettäessä lukitusholkkia	
Minimiasennussyvyys [mm]	15	

Sähköiset tiedot

Suojausluokka	III
---------------	-----

Mittaus- / asettelualue

Anturin pituus L [mm]	42	
Mittausalue	-50...250 °C	-58...482 °F
Huomautus / mittausalue	kiinteä: 280 °C / 536 °F (10000 h)	

Tarkkuus / poikkeamat

Tarkkuus [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
--------------	-------------------------

Vasteajat

Dynaaminen vaste T05 / T09 [s]	12 / 39; (DIN EN 60751 mukaan)
--------------------------------	--------------------------------

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Hyväksynnät / testit

MTTF [vuotta]	11415,5
---------------	---------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	86,6
Mitat [mm]	Ø 10
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PFA/PTFE
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Prosessiliitäntä	Ø 10 mm
Mittapään halkaisija [mm]	10
Asennuspituus EL [mm]	42



Lämpötila-anturi kaapelilla ja prosessiliitännällä

TS-200KCID10-...../US/

Huomautuksia

Huomautuksia

Tarkkuusarvot pätevät liikkuvalla vedelle.

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PTFE

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

