


Lämpötila-anturi kaapelilla ja prosessiliitännällä

TS-300KEKD05...../US/3D

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: TS325A

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Mittausalue	-20...80 °C	-4...176 °F
-------------	-------------	-------------

Sovellutus

Erityispiirre	Suojattu kaapeli
Mittauselementti	1 x Pt 100; (DIN EN 60751, luokka B mukaan; toimintavirta maks. 10 mA)
Aine	nesteet ja kaasut
Minimiasennussyvyys [mm]	15

Sähköiset tiedot

Suojausluokka	III
---------------	-----

Mittaus- / asettelualue

Mittausalue	-20...80 °C	-4...176 °F
Huomautus / mittausalue	mittausalue normaalisovellutuksissa (ei ATEX): -20...180 °C / -4...356 °F	

Tarkkuus / poikkeamat

Tarkkuus [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$
--------------	-----------------------------

Vasteajat

Dynaaminen vaste T05 / T09 [s]	6 / 18; (DIN EN 60751 mukaan)
--------------------------------	-------------------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...80
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynyt / testit

ATEX-merkintä	 II 3D IP 67 T 100 °C X
---------------	--

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm]	Ø 5 / L = 35
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Mittapään halkaisija [mm]	5

Huomautuksia

Huomautuksia	Tarkkuusarvot pätevät liikkuvalla vedelle.
Pakkausyksikkö	1 kpl


Lämpötila-anturi kaapelilla ja prosessiliitännällä

TS-300KEKD05...../US/3D

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 3 m, silikonin, suojattu

Liitäntä



1 = vaippa ei kytketty koteloon
Johdinvärit :
WH = valkoinen
BK = musta
RD = punainen