


Lämpötila-anturi kaapelilla ja prosessiliitännällä

TS-015KIKD06...../US



Tuotteen ominaisuudet

Mittausalue	-50...250 °C	-58...482 °F
Prosessiliitäntä	Ø 6 mm	
Asennuspituus EL	[mm]	50

Sovellutus

Mittauselementti	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A)	
Aine	nesteet ja kaasut	
Minimiasennussyvyys	[mm]	15

Sähköiset tiedot

Suojausluokka	III	
---------------	-----	--

Mittaus- / asettelualue

Anturin pituus L	[mm]	50
Mittausalue	-50...250 °C	-58...482 °F
Huomautus / mittausalue	kiinteä: 280 °C / 536 °F (10000 h)	

Tarkkuus / poikkeamat

Tarkkuus	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
----------	-----	-------------------------

Vasteajat

Dynaaminen vaste T05 / T09	[s]	11 / 37; (DIN EN 60751 mukaan)
----------------------------	-----	--------------------------------

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka	IP 67	
---------------	-------	--

Hyväksynnät / testit

MTTF	[vuotta]	11415,5
------	----------	---------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	26,4
Mitat	[mm]	Ø 6
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316); PFA/PTFE	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)	
Prosessiliitäntä	Ø 6 mm	
Mittapään halkaisija	[mm]	6
Asennuspituus EL	[mm]	50

Huomautuksia

Huomautuksia	Tarkkuusarvot pätevät liikkuvalla vedelle.	
--------------	--	--



Lämpötila-anturi kaapelilla ja prosessiliitännällä

TS-015KIKD06...../US

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,15 m, PTFE

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

