


Vortex-virtausmittari

SVM12XXD0KG/US-100



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 1	
Mittausalue	0,5...10 l/min	0,074...1,474 m/s
Prosessiliitäntä	kierreliitäntä G 1/2 DN6	

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet	
Sovellutus	teollisuuskäyttöön	
Asennus	Liitäntä putkeen adapterin avulla,	
Aine	vesi; glykoliliuokset; jäähdytysnesteet	
Aineen lämpötila	[°C]	-40...100
Min. rikkoontumispaine	[bar]	25
Min. rikkoontumispaine	[MPa]	2,5
Painealue	[bar]	12
Painealue	[MPa]	1,2
Huomautus / painealue	40 °C saakka	

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	8...33 DC
Min. erotusresistanssi	[MΩ]	100; (500 V DC)
Suojausluokka		III
Käynnistysviive	[s]	< 2

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	-------------------------------



Vortex-virtausmittari

SVM12XXXD0KG/US-100

Lähdöt		
Lähtöjen kokonaismäärä	1	
Lähtösignaali	analogiasignaali	
Analogialähtöjen lukumäärä	1	
Analogiavirtalähtö [mA]	4...20; (Q [l/min] = 0,625 x (I - 4 mA))	
Maks. kuormitus [Ω]	< (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800	
Mittaus- / asettelualue		
Mittausalue	0,5...10 l/min	0,074...1,474 m/s
Tarkkuus / poikkeamat		
Virtausvalvonta		
Tarkkuus (mittausalueella)	Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (vesi)	
Toistotarkkuus	0,2; (% loppuarvosta)	
Vasteajat		
Virtausvalvonta		
Vasteaika [s]	0,5	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-15...85	
Varastointilämpötila [°C]	-30...85	
Suojausluokka	IP 65	
Kavitointi	P (purkautimispaine) / P (paine-ero) > 5,5 kavitoinnin ehkäisemiseksi	
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61326-2-3	
Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	30 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	vedellä / 10...61 Hz 1 mm vedellä / 61...2000 Hz 2 g
MTTF [vuotta]	380	
Painelaitedirektiivi	Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta	
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	67	
Materiaalit	PA 6T	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	ETFE; PA 6T; FKM	
Kiristysmomentti [Nm]	12	
Prosessiliitäntä	kierreliitäntä G 1/2 DN6	
Huomautuksia		
Huomautuksia	MW = mitattu arvo	
	MEW = Mittausalueen loppuarvo	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

Vortex-virtausmittari

SVM12XXD0KG/US-100

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä




OUT: analogilähtö
värit DIN EN 60947-5-2 mukaan
Johdinvärit :
BN = ruskea
WH = valkoinen

kaaviot ja käyrät

Painehäviö

dP [mbar] DN6



dP Painehäviö

Q tilavuusvirtausmäärä


SV3050



Vortex-virtausmittari

SVM12XXD0KG/US-100

min. käyttöikä 10 vuotta riippuen
virtauksesta ja korkeista
ainelämpötiloista



painekestoisuus (bar)

