


Vortex-virtausmittari näytöllä

SVN12XXX50KG/US-100



1 1/2" NPT
DN 8



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 2	
Mittausalue	16...317 gph	0,26...5,28 gpm
Prosessiliitântä	kierreliitântä 1/2" NPT DN8	

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet	
Sovellutus	teollisuuskäyttöön	
Aine	vesi; glykoliliuokset; jäähdytysnesteet	
Aineen lämpötila	[°F]	14...194



Vortex-virtausmittari näytöllä

SVN12XXX50KG/US-100

Painealue	[bar]	12
Painealue	[psi]	174
Huomautus / painealue		40 °C saakka
MAWP (sovellutukset CRN mukaan)	[bar]	3,9

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	18...30 DC
Virrankulutus	[mA]	< 30
Min. erotusresistanssi	[MΩ]	100; (500 V DC)
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Käynnistysviive	[s]	< 3

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 2
-------------------------------	-------------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	2
Lähtösignaali	analogiasignaali
Analogialähtöjen lukumäärä	2
Analogiavirtalähtö [mA]	4...20
Maks. kuormitus [Ω]	500
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Mittaus- / asettelualue

Mittausalue	16...317 gph	0,26...5,28 gpm
Näyttöalue	0...380 gph	0...6,34 gpm
Resoluutio	1 gph	0,02 gpm
Analogia-alueen alkupiste ASP	0...254 gph	0...4,22 gpm
Analogia-alueen loppupiste AEP	63...317 gph	1,06...5,28 gpm
Askeleissa	1 gph	0,02 gpm
Mittausdynamiikka		1:20

Lämpötilavalvonta

Mittausalue	[°F]	14...194
Näyttöalue	[°F]	-22...230
Resoluutio	[°F]	1
KytKentäpiste SP	[°F]	16...194
Palautuspiste rP	[°F]	14...192
Jakoväli	[°F]	1
Taajuusalkupiste, FSP	[°F]	14...158
Taajuusloppupiste, FEP	[°F]	50...194

Tarkkuus / poikkeamat

Virtausvalvonta		
Tarkkuus (mittausalueella)		± 2 % MEW; (vesi)
Toistotarkkuus		± 0,5 % MEW



Vortex-virtausmittari näytöllä

SVN12XXX50KG/US-100

Lämpötilavalvonta		
Tarkkuus	[K]	± 1
Vasteajat		
Virtausvalvonta		
Vasteaika	[s]	1; (dAP = 0)
Binäärilähtö, vaimennus dAP	[s]	0...5
Lämpötilavalvonta		
Dynaaminen vaste T05 / T09	[s]	T09 = 6
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Parametrintimahdollisuudet	Analogialähtö, vaimennus dAA; Näyttöyksikkö	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°F]	32...140
Huomautus / ympäristölämpötila	aineen lämpötila < 176 °F	
	aineen lämpötila < 194 °F: 32...122 °F	
Varastointilämpötila	[°F]	-4...176
Suojausluokka	IP 65; IP 67	
Hyväksynät / testit		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	5 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	vedellä / 10...50 Hz 1 mm
		vedellä / 50...2000 Hz 2 g
MTTF	[vuotta]	342
UL-hyväksyntä	UL-hyväksyntänumero	I002
Painelaitedirektiivi	Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	481,5
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM	
Kiristysmomentti	[Nm]	30
Prosessiliitäntä	kierreliitäntä 1/2" NPT DN8	
Huomautuksia		
Huomautuksia	MW = mitattu arvo	
	MEW = Mittausalueen loppuarvo	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

Vortex-virtausmittari näytöllä

SVN12XXX50KG/US-100

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä




OUT1: analogialähtö Lämpötilavalvonta
 OUT2: analogialähtö Läpivirtausmäärämittaus
 värit DIN EN 60947-5-2 mukaan

Johdinvärit :

BK = musta
 BN = ruskea
 BU = sininen
 WH = valkoinen

kaaviot ja käyrät

Painehäviö



dP Painehäviö

Q tilavuusvirtausmäärä

SV4614

Vortex-virtausmittari näytöllä

SVN12XXX50KG/US-100



painekestoisuus (bar)

