


## Lämpötilamittasondi

TT-300KBBD08- I/US/ IV

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: TT3281 tai TT3081

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 pistokealue  
L = anturisaavan pituus vastaa asennuspituutta EL



## Tuotteen ominaisuudet

|                       |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Mittausalue           | -40...150 °C | -40...302 °F |
| Asennuspituus EL [mm] | 360          |              |

## Sovellutus

|                          |                                             |  |
|--------------------------|---------------------------------------------|--|
| Erityispiirre            | Kullatut koskettimet                        |  |
| Mittauselementti         | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A) |  |
| Aine                     | nesteet ja kaasut                           |  |
| Painealue [bar]          | 160                                         |  |
| Minimiasennussyvyys [mm] | 15                                          |  |

## Sähköiset tiedot

|               |     |
|---------------|-----|
| Suojausluokka | III |
|---------------|-----|

## Mittaus- / asettelualue

|                       |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Anturin pituus L [mm] | 360          |              |
| Mittausalue           | -40...150 °C | -40...302 °F |

## Tarkkuus / poikkeamat

|              |                                   |  |
|--------------|-----------------------------------|--|
| Tarkkuus [K] | $\pm (0,15 K + 0,002 \times  t )$ |  |
|--------------|-----------------------------------|--|

## Vasteajat

|                                |                              |  |
|--------------------------------|------------------------------|--|
| Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 mukaan) |  |
|--------------------------------|------------------------------|--|

## Käyttöolosuhteet

|                                |               |  |
|--------------------------------|---------------|--|
| Ympäristölämpötila [°C]        | -25...80      |  |
| Huomautus / ympäristölämpötila | pistokealue   |  |
| Varastointilämpötila [°C]      | -40...100     |  |
| Suojausluokka                  | IP 68; IP 69K |  |

## Hyväksynyt / testit

|                |                   |              |
|----------------|-------------------|--------------|
| Iskunkestävyys | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|----------------|-------------------|--------------|



## Lämpötilamittasondi

TT-300KBBD08- I/US/ IV

|                  |                  |                    |
|------------------|------------------|--------------------|
| Tärinänkestävyys | DIN EN 60068-2-6 | 5 g (10...2000 Hz) |
|------------------|------------------|--------------------|

## Mekaaniset tiedot

|                                            |                                    |     |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----|
| Paino                                      | [g]                                | 85  |
| Mitat                                      | [mm]                               | Ø 8 |
| Materiaalit                                | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |     |
| Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |     |
| Mittapään halkaisija                       | [mm]                               | 8   |
| Asennuspituus EL                           | [mm]                               | 360 |

## Huomautuksia

|                |                                              |  |
|----------------|----------------------------------------------|--|
| Huomautuksia   | käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan |  |
|                | Tarkkuusarvot pätevät liikkuvalla vedelle.   |  |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl                                        |  |

## Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



## Liitäntä

