


Infrapunalämpötila-anturi

TW-100KLB30-KFDKG/US



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1	
Mittausalue	250...1600 °C	482...2912 °F
Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link	

Sovellutus

Sovellutus	karkaisulämpötilat; lasin sulatus; grafiitti; keramiikka; metallit; ruiskuvalu; sintraus; lämpökäsittely; valssaus
------------	--

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...32 DC; (SELV/PELV mukaan)
Virrankulutus [mA]	< 50
Min. erotusresistanssi [MΩ]	100; (50 V DC)
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Käynnistysviive [s]	< 1

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	---

Tulot

Testitulo	tyyppi 3 (IEC 61131-2)
-----------	------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	2
Lähtösignaali	kytkinsignaali; analogiasignaali; IO-Link; (konfiguroitava)
Sähköinen rakenne	PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä	1
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	150
Analogialähtöjen lukumäärä	1
Analogiavirtalähtö [mA]	4...20



Infrapunalämpötila-anturi

TW-100KLBM30-KFDKG/US

Maks. kuormitus	[Ω]	500
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Oikosulkusuojaus		kyllä
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Tunnistusalue		
Aallonpituusalue	[μm]	1...1,7

Mittaus- / asettelualue		
Mittausalue	250...1600 °C	482...2912 °F
Kytkeänpiste SP	251...1600 °C	484...2912 °F
Palautuspiste rP	250...1599 °C	482...2910 °F
Analogia-alueen alkupiste	250...1400 °C	482...2552 °F
Analogia-alueen loppupiste	450...1600 °C	842...2912 °F
Jakoväli	1 °C	1 °F

Resoluutio		
Binäärilähdön resoluutio	[K]	1
Analogialähdön resoluutio	[K]	0,2; (+ 0,03 % säädetystä mittausalueesta)
Näyttöresoluutio	[K]	1

Tarkkuus / poikkeamat		
Tarkkuus	[K]	< ± 0,5 %; (mittausarvosta, min. 4 K (emissioaste = 1, T = 23 °C))
Toistotarkkuus	[K]	1

Vasteajat		
Vasteaika	[ms]	2; (T > 600 °C)

Ohjelmisto / ohjelmointi		
Kytkeänpisteen asetus		ohjelmointipainikkeet
Parametrintilämahdollisuudet		Analogia-alue; sulkeutuva / avautuva; veto-/päästöhidastus; Vaimennus; Peakhold; emissiokyky ; simulointitoiminto

Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä		IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio		1.1
SDCI-standardi		IEC 61131-9
SIO-moodi		kyllä
Vaadittava masterportin tyyppi		A
Prosessidata, analoginen		16
Prosessidata, binääri		1
Min. prosessijakso	[ms]	3,6
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa	Laite-ID
	default	717

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...65
Varastointilämpötila	[°C]	-20...80
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	95; (ei-kondensoituva)



Infrapunalämpötila-anturi

TW-100KLB30-KFDKG/US

Suojausluokka	IP 65
---------------	-------

Hyväksynät / testit

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	30 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	509
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M30 x 1,5 / L = 239,5
Kierremerkintä	M30 x 1,5
Materiaalit	Kierreholkki: ruostumaton teräs (1.4305 / 303); polyesteri
Materiaali linssi	karkaistu optinen lasi

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Näyttöyksikkö	2 x LED, keltainen
	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	Toimintonäyttö	7-segmenttinäyttö, 4-numeroinen
	mittausarvot	7-segmenttinäyttö, 4-numeroinen
	Säätöapu	LED-pilottivalo, vihreä
Käyttöelementit	3	Painike

Tarvikkeet


Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
--------------------	------------------

Huomautuksia

Huomautuksia	Käytä suojattua kaapelia infrapunalämpötila-antureiden suojaamiseen häiriöiltä.
	Vaippa tulee kytkeä anturin koteloon liittimen kautta.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Liitäntä




OUT1: Binäärilähtö / IO-Link

OUT2: analogilähtö

Johdinvärit :

BK = musta
 BN = ruskea
 BU = sininen
 GY = harmaa
 WH = valkoinen

kaaviot ja käyrät



- 1 mittauspisteen halkaisija
- 2 halkaisija LED-pilottivalo
- 3 mittausetäisyys