




Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2048

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 étiquette
- 2 système Legris Ø 8 mm
- 3 vis de commande manuelle
- 4 système Legris Ø 4 mm air auxiliaire



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 165
Alimentation en tension supplémentaire	[V]	18...30 DC; (selon TBTP)
Chien de garde intégré		oui

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 2; Nombre de sorties pneumatiques: 1
-------------------------------	--

Entrées

Nombre des entrées TOR	2
Technologie des entrées TOR	PNP
Alimentation capteurs, entrées	AS-i
Alimentation en tension [V]	20...30
Courant max. total des entrées [mA]	100
Courant d'entrée niveau haut [mA]	> 3
Courant d'entrée niveau bas [mA]	< 1,5



AirBox AS-Interface

AirBox 2DI 1PO M12

Niveau du signal logique haut	[V]	> 10				
Protection courts-circuits des entrées TOR		oui				
Sorties						
Technologie		AS-i				
Nombre de sorties pneumatiques		1				
Conditions d'utilisation						
Température ambiante	[°C]	0...55				
Remarque sur la température ambiante		avec traitement spécial de l'air comprimé: < 0 °C				
Indice de protection		IP 67				
Tests / homologations						
CEM		EN 50295				
Classification AS-i						
Profil AS-i		S-3.F				
Configuration E/S AS-i	[hex]	3				
Code ID AS-i	[hex]	F				
Certificat AS-i		10501				
Affectation des bits de données		bit de données	D0	D1	D2	D3
		Connecteur femelle	I-1	I-1 / I-2	O-3	-
		broche	4	2 / 4	-	-
Données mécaniques						
Type de montage		montage vissé				
Matières		PBT				
Système pneumatique		1 x électrovanne à siège 4/2				
Plage de pression de fonctionnement	[bar]	3...8				
Plage de pression de fonctionnement	[MPa]	0,3...0,8				
Remarque sur la plage de pression de fonctionnement		y inclus pics de pression possibles				
Débit à 6/5 bar	[l/min]	500				
Débit à 6/0 bar	[l/min]	700				
Fluide admissible		filtré (5 µm) ; lubrifié (ISO-VG10) ou non lubrifié				
Vide à 90 % avec air auxiliaire	[bar]	3...8				
Vide à 90 % avec air auxiliaire	[MPa]	0,3...0,8				
Système Legris		Legris LF 3000/8				
Afficheurs / éléments de service						
Indication		fonctionnement		LED, vert		
		Fonction		LED, jaune		
Accessoires						
Accessoires en option		silencieux:, E75232				



AirBox AS-Interface

AirBox 2DI 1PO M12

Remarques

Remarques

Veuillez prendre en compte les notes sur l'air comprimé et CEM/ESD sous « Téléchargements »

Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique

par embrochage dans l'embase, FK-E / PG:

Raccordement

Connecteur: M12