


AL1352



Maître IO-Link avec interface IoT

IO-Link Master DL IoT 8P IP67



Application

Application	Modules E/S terrain
Fonction "daisy chain" (connexion en série)	interface bus de terrain

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	20...30 DC; (US ; selon TBTS/TBTP)
Consommation	[mA]	300...3900; (US)
Classe de protection		III

Alimentation capteurs US

Courant de sortie total	[A]	3,6
-------------------------	-----	-----



Maître IO-Link avec interface IoT

IO-Link Master DL IoT 8P IP67

Entrées/sorties		
Nombre total des entrées et sorties	16; (configurable)	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 16; Nombre des sorties TOR: 8	
Entrées		
Nombre des entrées TOR	16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2)	
Niveau du signal logique haut [V]	11...30	
Niveau du signal logique bas [V]	0...5	
Protection courts-circuits des entrées TOR	oui	
Sorties		
Nombre des sorties TOR	8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1)	
Courant max. par sortie [mA]	300	
Résistance courts-circuits	oui	
Interfaces		
Interface de communication	Ethernet; IO-Link	
Ethernet - Internet of Things		
Standard de transmission	10Base-T; 100Base-TX	
Taux de transmission	10 MBit/s; 100 MBit/s	
Protocole	MQTT JSON	
Réglages usine	Adresse IP: 169.254.x.x	
	masque de sous-réseau: 255.255.0.0	
	adresse IP passerelle: 0.0.0.0	
	adresse MAC: voir l'étiquette	
Remarque concernant les interfaces	Protocole de sécurité: HTTPS	
IO-Link Master		
Type de transmission	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Nombre de ports classe A	8	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-25...60	
Température de stockage [°C]	-25...85	
Humidité relative de l'air max. [%]	90	
Indice de protection	IP 65; IP 66; IP 67	
Indice de protection (NEMA 250)	6P	
Degré de pollution	2	
Fluides chimiques	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Tests / homologations		
CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Tenue aux chocs	DIN EN 60068-2-27	



Maître IO-Link avec interface IoT

IO-Link Master DL IoT 8P IP67

Tenue aux vibrations	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF	[Années]	92

Données mécaniques

Poids	[g]	397
Matières	boîtier: PA orange; Connecteur femelle: laiton nickelé	
Matière des joints	FKM	

Remarques

Remarques	Pour plus d'informations voir la notice d'instructions.	
Unité d'emballage	1 pièces	

Raccordement électrique - Ethernet

Connecteur: M12; codage: D; Joint d'étanchéité: FKM




IoT X21, X22

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	non utilisé

Raccordement électrique - Raccord process

Connecteur: M12; codage: A; Joint d'étanchéité: FKM



IO-Link Port Class A X01...X08

1	Alimentation des capteurs (US) L+
2	Entrée TOR
3	Alimentation des capteurs (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	non utilisé



Maître IO-Link avec interface IoT

IO-Link Master DL IoT 8P IP67

Raccordement électrique - alimentation en tension

Connecteur: M12; codage: A



X31

1	+ 24 V DC (US)
2	non utilisé
3	GND (US)
4	non utilisé