




Lämpötila-anturi kaapelilla ja prosessiliitännällä

TS-200KCKD10-...../US/

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: TS2069

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Mittausalue	-40...150 °C	-40...302 °F
Asennuspituus EL [mm]	42	

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet	
Mittauselementti	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751, luokka B mukaan)	
Aine	nesteet ja kaasut	
Painealue [bar]	160	
Huomautus / painealue	käytettäessä lukitusholkkia	
Minimiasennussyvyys [mm]	15	

Sähköiset tiedot

Suojausluokka	III	
---------------	-----	--

Mittaus- / asettelualue

Anturin pituus L [mm]	42	
Mittausalue	-40...150 °C	-40...302 °F

Tarkkuus / poikkeamat

Tarkkuus [K]	± (0,30 K + 0,005 x t)	
--------------	-------------------------	--

Vasteajat

Dynaaminen vaste T05 / T09 [s]	6 / 25; (DIN EN 60751 mukaan)	
--------------------------------	-------------------------------	--

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80	
Huomautus / ympäristölämpötila	pistokealue	
Suojausluokka	IP 67	

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	113,2	
Mitat [mm]	Ø 10	
Materiaalit	ruostumaton teräs; FKM	



Lämpötila-anturi kaapelilla ja prosessiliitännällä

TS-200KCKD10-...../US/

Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Mittapään halkaisija [mm]	10
Asennuspituus EL [mm]	42

Huomautuksia

Huomautuksia	Tarkkuusarvot pätevät liikkuvalla vedelle.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, FKM

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

